



AC 1200 S

Cod. 22.9164.99

Armadio di sicurezza SAFETY BOX® per infiammabili modello AC 1200S

Descrizione

SAFETYBOX® - INFIAMMABILI 'SMART LINE' - TYPE 90 (EN 14470-1 / EN 14727)

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili. Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001, classe di resistenza al fuoco TYPE 90' - 90 minuti, certificato TÜV.

Caratteristiche:

- Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.
- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
- 3 ripiani, 1 vasca di fondo.
- Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50° C. Non elettrico.
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di $70 \pm 10^\circ \text{C}$ poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.
- Sistema di chiusura di sicurezza interno brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- Cerniere interne a cardine, anti scintilla, poste sulla lunghezza delle porte.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo "Tipping over system®".

Dati Tecnici

Volume interno (l)	902
Ingombro massimo profondità (mm)	710
Dimensioni interne (LxPxH mm)	1019x477x1688
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1180x650x1985
Peso (kg)	380

Varianti

Codice	Prodotto	Volume interno (l)	Ingombromassimo profondità (mm)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioniesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.9167.99	AC 600 S	456	689	533x495x1731	680x640x1950	252
22.9164.99	AC 1200 S	902	710	1019x477x1688	1180x650x1985	380
22.9165.99	AC 900 S	645	710	753x495x1731	900x640x1950	310