

OHS 200 DIGITAL

Cod. 22.9520.99

Agitatore ad asta VELP modello OHS 200 DIGITAL



Descrizione

Gli agitatori ad asta VELP serie **OHS** sono progettati per garantire la massima potenza di agitazione per volumi fino a 100 L e lavorando in continuo anche nelle condizioni più sfidanti. Gli **OHS** sono dotati di motore brushless che permette di mantenere la coppia stabile a qualsiasi velocità e sono garanzia di elevate prestazioni e affidabilità.

I nuovi **OHS** sono agitatori che garantiscono la massima sicurezza e la struttura è altamente resistente alla corrosione garantendo un livello di protezione IP 54. In caso di sovraccarico, surriscaldamento o corto circuito i numerosi sensori e dispositivi di sicurezza interrompono le reazioni in corso.

OHS Digital

Caratteristiche principali:

- La tecnologia SmartChuck™ permette di inserire o rimuovere l'asta di agitazione senza l'utilizzo di ulteriori accessori. Questa tecnologia permette di operare con una sola mano evitando di far cadere l'asta nel bicchiere.
- Il timer permette di programmare al meglio le tue attività, spegnendo lo strumento ad analisi conclusa.
- Il display per il monitoraggio della coppia permette di visualizzare in tempo reale cambiamenti di viscosità nel liquido.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware.

Le aste di agitazione non sono comprese con lo strumento (vedere accessori).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	6÷400/30÷2000
Volume trattabile (l)	fino a 100
Viscosità massima (mPa·s)	100000
Display	LED

Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	90x235x315
Peso (kg)	4,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/190
Massima coppia (Ncm)	200
Numero di marce	2
display	Digitale
Timer	Sì
Apertura mandrino (Ø mm)	1÷13
Conessioni	USB
Sistema di controtorzione	SpeedServo™
Motore	Brushless DC
Utilizzo	Elevati volumi di liquidi ad alta viscosità

Varianti

Codice	Prodotto		Velocità (rpm)	Volume trattabile (l)	Viscosità massima (mPa·s)	Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	Peso (kg)	Massima coppia (Ncm)	Numero di marce	Utilizzo
22.9516.99	OHS DIGITAL	20	30÷2000	fino a 25	10000	90x235x285	4,1	20	1	Prestazioni basiche
22.9517.99	OHS DIGITAL	40	30÷2000	fino a 25	25000	90x235x285	4,1	40	1	Applicazioni più comuni
22.9518.99	OHS DIGITAL	60	30÷2000	fino a 40	50000	90x235x285	4,1	60	1	Per liquidi con medio-alta viscosità
22.9519.99	OHS DIGITAL	100	30÷1300	fino a 100	70000	90x235x285	4,1	100	1	Elevati volumi di liquidi ad alta viscosità
22.9520.99	OHS DIGITAL	200	6÷400/30÷2000	fino a 100	100000	90x235x315	4,6	200	2	Elevati volumi di liquidi ad alta viscosità

Accessori/Correlati

23.0024.88	A00001301 Morsetto doppio per stativo.
23.0034.88	A00001302 Pinza a nastro
23.0045.88	A00001304 Asta di agitazione inox a pale flottanti
23.0046.88	A00001305 Asta di agitazione inox pala basculante
23.0047.88	A00001306 Asta di agitazione inox a pala fissa

23.0048.88	A00001307 Asta di agitazione inox a elica
23.0049.88	A00001308 Asta di agitazione inox a 6 fori
23.0050.88	A00001309 Asta di agitazione inox pala a turbina
23.0051.88	A00001310 Asta di agitazione inox a turbo elica
23.0052.88	A00001311 Asta di agitazione inox ad ancora
23.A005.09	A00000366 Sostegno con base ed asta