



SF55PLUS

Cod. 22.9561.99

Sterilizzatore ad aria a circolazione forzata doppio display MEMMERT modello SF 55 PLUS litri 53

Descrizione

Lo sterilizzatore ad aria Memmert **serie S** è conforme a tutti gli standard e le normative pertinenti per i dispositivi medici e garantisce sequenze di programma affidabili, indipendentemente dal carico e dal volume della camera. Classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo la direttiva MDD 93/42 / CEE fino al 26 maggio 2024 secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 120 (2) (UE) 2017/745.

Caratteristiche principali:

- Intervallo di temperatura fino a 250 ° C.
- 7 dimensioni del modello (volume da 32 a 449 litri).
- Circolazione forzata dell'aria, doppio display
- Dotati di un monitor di sovratemperatura e di due sensori di temperatura al platino di alta qualità Pt100 per il monitoraggio reciproco e il trasferimento del funzionamento alla stessa temperatura di lavoro in caso di errore.
- Impostazione data, ora, lingua menù e altri parametri di lavoro.
- Datalogger interno con memoria di almeno 10 anni dei valori di temperatura attuale/impostata e dei messaggi di errore in accordo a GLP.
- ATMOCONTROL software windows per scarico dati a PC, porta USB.
- Interfaccia Ethernet per utilizzo software ATMOCONTROL via PC/rete.
- Menù operativo intuitivo e facile da usare.

Possibili applicazioni:

- Sterilizzazione di strumenti medici e vetreria da laboratorio.
- Decontaminazione di mascherine per il viso**.
- Depirogenazione.

****Coronavirus**

Secondo l'annuncio di RKI (parte del team di gestione delle crisi pandemiche del governo tedesco), ora le maschere possono essere decontaminate a una temperatura compresa tra 65 e 70 ° C per 30 minuti. Lo sterilizzatore Memmert S viene utilizzato per decontaminare maschere per il viso in quanto classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo MDD 93/42 / CEE.

Possibilità di riciclare fino a un massimo di 2 volte le mascherine protettive: MNS FFP-2 FFP-3 tramite inattivazione con calore secco.

Dati Tecnici

Volume (l)	53
Range di temperatura (° C)	10 sopra temperatura ambiente ++ 250
Intervallo della temperatura (°C)	+20÷+250
Accuratezza temperatura (°C)	99.9÷0,1/100÷0,5
Timer	1 minuto ÷ 99 giorni e 23 ore
Numero di ripiani in dotazione	1
Peso (kg)	57
Dimensioni interne (LxPxH mm)	400x330x400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	585x514x784
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Numero ripiani dotazione	di in	Peso (kg)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Alimentazione/C onsumo (V/Hz/W)
22.9752.99	SF 30PLUS	32	1		46	400x250x320	585x434x704	230/50/1600
22.9561.99	SF55PLUS	53	1		57	400x330x400	585x514x784	230/50/2000
22.9750.99	SF75PLUS	74	2		66	400x330x560	585x514x944	230/50/2500
22.9749.99	SF110PLUS	108	2		560x400x480	745x584x864	74	230/50/2800
22.9753.99	SF160PLUS	161	2		560x400x720	745x584x1104	96	230/50/3200
22.9754.99	SF260PLUS	256	2		640x500x800	824x684x1183	110	230/50/3400
22.9755.99	SF450PLUS	449	2		1040x600x720	1224x784x1247	161	400/50/5800
22.9989.99	SF750PLUS	749	2		1040x600x1200	1224x784x1720	217	400/50/7000