

# MSL 25 DIGITAL

Cod. 22.9621.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento digitale VELP modello MSL 25 DIGITAL



## Descrizione

Agitatore magnetico digitale Velp modello MSL in grado di agitare un volume massimo di 8litri /MSL 25 litri/MSL 50 litri e dotato di timer, autoreverse e blocco di sicurezza.

Caratteristiche principali:

- Il motore brushless garantisce operazioni in continuo per alti volumi.
- Il display LCD permette di impostare la velocità in maniera precisa.
- Il pannello di controllo è protetto da eventuali schizzi per la massima durabilità.
- Il piano in acciaio inox garantisce una resistenza senza paragoni.
- La funzione di blocco elimina il rischio di cambiamenti delle impostazioni indesiderati.
- La tecnologia SpeedServo™ garantisce velocità costante anche al mutare della viscosità.
- Inversione della rotazione temporizzata per un mescolamento efficace senza aumentare la velocità (5s to 99min55s).

L'Agitatore MSL permette di interrompere per un determinato periodo il mescolamento con la funzione timer a intermittenza e il motore brushless garantisce operazioni in continuo per alti volumi.

## Dati Tecnici

Velocità (rpm)	40÷1500
Volume trattabile (l)	25
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	253x269x71
Peso (kg)	1,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/9

---

<b>display</b>	Digitale
<b>Timer</b>	Sì, da 1min a 99h59min

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Velocità (rpm)</b>	<b>Volume trattabile (l)</b>	<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>
22.9620.99	MSL 8 DIGITAL	40÷1500	8	168x183x60	0,9	220/50-60/5
22.9621.99	MSL 25 DIGITAL	40÷1500	25	253x269x71	1,8	220/50-60/9
22.9622.99	MSL 50 DIGITAL	20÷1000	50	354x369x77	4	220/50-60/10