

MSL 8

Cod. 22.9627.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento analogico VELP modello MSL 8



Descrizione

Agitatore magnetico analogico Velp modello MSL 8 in grado di agitare un volume massimo di 8 litri.
Caratteristiche principali:

- Il motore brushless garantisce operazioni in continuo per alti volumi.
- Il pannello di controllo è protetto da eventuali schizzi per la massima durabilità.
- Il piano in acciaio inox garantisce una resistenza senza paragoni.
- La tecnologia SpeedServo™ garantisce velocità costante anche al mutare della viscosità.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	40÷1500
Volume trattabile (l)	8
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	168x183x60
Peso (kg)	0,9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/5