

KH-50

Cod. 22.9641.99

Data logger con sensore interno di temperatura KIMO serie 50 modello KH -50



Descrizione

Datalogger KIMO INSTRUMENTS tipo KT con sensore interno (temperatura) / KH (temperatura e umidità) con display e con supporto magnetico.

Caratteristiche:

- Memoria 16000 punti.
- Misura fino a 2 parametri in contemporanea.
- 2 punti di allarme configurabili.
- Involucro con magnete.
- Materiale ABS coperchio in elastomero.

Ideale per i seguenti ambienti:

- Alimentare.
- Farmaceutico e chimico.
- Didattico.
- Laboratori.
- Ospedaliero.

Dati Tecnici

Temperatura di lavoro (° C)

-20 ÷ +70

Campo di misura UR (%)	5÷95
Risoluzione	0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%UR
Classe di protezione	IP 40
Dimensione (LxPxH mm)	40x21.5x60
Peso (g)	40
Alimentazione	2 Batterie 3V a bottone
Display	LCD a 1 linea
display	micro USB
Temperatura di stoccaggio (° C)	-40 ÷ + 85

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura di lavoro (° C)	Campo di misura UR (%)	Risoluzione	Classe di protezione
22.9456.99	KT-50	-40 ÷ +70	-	0.1 °C, 0.1 °F	IP 65
22.9641.99	KH-50	-20 ÷ +70	5÷95	0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%UR	IP 40