



SLX-3

Cod. 22.9643.99

Stereomicroscopio cordless trinoculare OPTIKA modello SLX-3

Descrizione

Stereomicroscopi cordless bino e trinoculari serie **SLX** (*)ideali per una varietà di applicazioni, tra cui dissezione, biologia, entomologia, anatomia, chimica e scienze dei materiali. FN 21 ad alta visibilità, braccio di fissaggio con impugnatura e la più recente tecnologia di illuminazione EcoLED plus a batterie ricaricabili. Sottile e facile da trasportare, è dotato di illuminazione LED a lunga durata che garantisce oltre 20 anni di utilizzo.

Caratteristiche principali:

Tipo di osservazione: campo chiaro.

- Stativo: fisso con maniglia.
- Messa a fuoco: a pignone e cremagliera, regolabile.
- Illuminazione: EcoLED girevole e trasmessa, con controllo della luminosità, batterie ricaricabili.
- Temperatura del colore: 6.300 K.

(*)

- SLX-1 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare.
- SLX-2 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare con stereozoom.
- SLX-3 OPTIKA Stereomicroscopio trinoculare con stereozoom.

Dati Tecnici

Testata	trinoculare(split ratio:50/50), inclinato a 45°, Rotazione di 360°
Oculari	Oculari: WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma
Obiettivi	parafocale acromatico con zoom 7x...45x (6.43:1) con trattamento anti-fungo

Distanza di lavoro	100 mm
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	365 (totale)x280(base)x205 (base)
Peso (kg)	3,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	240/60/- (alim. esterno)

Varianti

Codice	Prodotto	Testata	Oculari	Obiettivi
22.9606.99	SLX-1	binoculare, inclinata di 45 ° Rotazione di 360 °	WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	acromatico 20x-40x con trattamento anti-fungo
22.9642.99	SLX-2	binoculare, inclinata di 45 °, Rotazione di 360 °	WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	parafocale acromatico zoom 7x:45x, (6.43:1) con trattamento anti-fungo
22.9643.99	SLX-3	trinoculare(split ratio:50/50), inclinato a 45°, Rotazione di 360°	Oculari: WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	parafocale acromatico zoom 7x...45x (6.43:1) con trattamento anti-fungo

Accessori/Correlati

23.A004.33	DC-002 Copertina antipolvere in plastica, media, per B-150 ... SLX, SZM, SZO e SZP serie 490 (l) x490 (h) mm
23.3464.64	M-005 Vetrino micrometrico 26x76 mm - Scala 1 mm, divisione 0,01 mm.
23.A005.15	ST-036 Coppia di paraocchi
23.A005.18	ST-040-1 Condensatore campo oscuro, diametro 100 mm
23.A005.19	ST-041 Clip ferma preparati.
23.A005.14	ST-081 Coppia di oculari EW10x/21 mm.
23.3493.64	ST-082 Coppia di oculari WF15x mm.
23.3494.64	ST-083 Coppia oculari WF20x mm.
23.3497.64	ST-084 Oculare micrometrico WF10x mm.
23.A005.16	ST-086.1 Lente addizionale 1.5x (w.d. 45 mm) (per SLX-2/SLX-3)
23.7895.99	ST-091 Lente addizionale 0,75x (distanza di lavoro 117 mm).
23.A005.21	ST-100.1 Piano mobile manuale, diametro 100 mm.
23.A005.22	ST-110.1 Piano mobile, con manopole coassiali, diametro 100 mm.
23.A005.23	ST-111.1 Piano mobile, viti micrometriche, diametro 100 mm.

23.A005.24	ST-666.1 Piano riscaldato con controller digitale delle temperature.
23.A005.25	VP-SLX Protocollo di validazione IQ/OQ/PQ per serie SLX.