

# VISCOSIMETRI

Cod. 01.4795.33

VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 2C



## Descrizione

Viscosimetri di Ubbelohde in vetro, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, D-446, IP71, ISO3104-3105, DIN 52562 completi di certificazione di taratura.

## Dati Tecnici

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Costante approx. cSt/s | 0,3      |
| Serie                  | 2C       |
| Scala                  | 60 - 300 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                  |    | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala   |
|------------|---------------------------|----|------------------------|-------|---------|
| 01.4760.33 | VISCOSIMETRI<br>UBBELOHDE | DI | 0,001                  | 0     | 0,3 - 1 |
| 01.4765.33 | VISCOSIMETRI              |    | 0,003                  | 0C    | 0,6 - 3 |
| 01.4770.33 | VISCOSIMETRI              |    | 0,005                  | 0B    | 1 - 5   |
| 01.4775.33 | VISCOSIMETRI              |    | 0,01                   | 1     | 2 - 10  |
| 01.4780.33 | VISCOSIMETRI              |    | 0,03                   | 1C    | 6 - 30  |
| 01.4785.33 | VISCOSIMETRI              |    | 0,05                   | 1B    | 10 - 50 |

|            |              |      |    |              |
|------------|--------------|------|----|--------------|
| 01.4790.33 | VISCOSIMETRI | 0,01 | 2  | 20 - 100     |
| 01.4795.33 | VISCOSIMETRI | 0,3  | 2C | 60 - 300     |
| 01.4800.33 | VISCOSIMETRI | 0,5  | 2B | 100 - 500    |
| 01.4805.33 | VISCOSIMETRI | 1    | 3  | 200 - 1000   |
| 01.4810.33 | VISCOSIMETRI | 3    | 3C | 600 - 3000   |
| 01.4815.33 | VISCOSIMETRI | 5    | 3B | 1000 - 5000  |
| 01.4820.33 | VISCOSIMETRI | 10   | 4  | 2000 - 10000 |
| 01.4825.33 | VISCOSIMETRI | 30   | 4C | 6000 - 10000 |