

VPT10H

Cod. 23.A007.40

Cella in vetro platino C=10, con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m BNC-Cinch. Campo $100\mu\text{s} \div 500 \text{ mS}$. Per XS COND 80.



Descrizione

Cella in vetro platino C=10, con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m BNC-Cinch. Campo $100\mu\text{s} \div 500 \text{ mS}$.

Per XS COND 80.

Dati Tecnici