



OXY 70 VIO

Cod. 22.9728.99

Ossimetro portatile modello OXY 70 VIO

Descrizione

Ossimetro professionale portatile OXY 70 VIO per O₂, pressione barometrica, temperatura, GLP, Data Logger con innovativo display ad alta risoluzione a colori per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche principali:

- Misura di Ossigeno disciolto, % di saturazione e pressione barometrica con visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica fino a due punti (0% - 100%).
- Compensazione automatica della temperatura e della pressione barometrica, manuale della salinità.
- Indicatore di stabilità misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger fino a 1000 dati, manuale ed automatico, e scarico dati a PC tramite micro-USB.
- Software Data-Link +.
- Regolazione automatica della luminosità, per una lunga durata delle batterie.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: Standard O₂ ossigeno, cavo USB e alimentatore, istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto. Completo di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70 con sensore di temperatura incorporato. Cavo di lunghezza 2 metri.

Dati Tecnici

Range di misura O ₂ (mg/l)	0,00÷50,0
Risoluzione (mg/l)	0.01 (20,00 mg/l) / 0.1 (20,0 mg/l)

Accuratezza	± 0,2 10 mg/l-ppm ± 0,3 da 10 a 20 mg/l-ppm ± 5% 20 mg/l-ppm
Saturazione O2 (%)	0,0÷199,9/ 200÷400
Risoluzione	0,1 / 1%
Range pressione (mBar)	0÷1100 mbar
Temperatura (° C)	-10,0÷110,0
Risoluzione (° C)	± 0,1°C
Compensazione temperatura (° C)	Automatica
Sistema	GLP
Dimensioni (LxPxH mm)	185 x 85 x 45
Peso (kg)	0,400
Alimentazione	3 batterie AA 1,5 V / Adattatore 5 V con cavo USB
Grado di protezione	IP 57