



# NANO TH

Cod. 22.9741.99

Data logger monitoraggio ambientale NANO T2 INC

## Descrizione

Data logger wireless Nano® a batteria per la misura e il monitoraggio della catena del freddo. Monitoraggio anche di piccoli e medi laboratori, con punti di misura vicini tra loro e per il monitoraggio dei trasporti.

Caratteristiche principali:

- Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione radio a 2.4 Ghz.
- I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
- LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
- Sistema di fissaggio magnetico integrato.
- Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Configurazione necessaria per l'utilizzo: My Sirius cloud software in abbonamento Serenity o Advanced (a richiesta) Nano Link ricevitore e Nano Relay ripetitore (vedere accessori)

## Dati Tecnici

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modello                    | Monitoraggio ambientale (HVAC)                             |
| Range di temperatura (° C) | -30÷+70 - 0÷100 % UR                                       |
| Accuratezza (° C)          | ±0,4 tra -20÷+40, ±0,5 oltre/ UR ±3% tra 20÷80%, ±5% oltre |
| Risoluzione (° C)          | 0,01                                                       |
| Sonda di temperatura       | TH digitale interno                                        |
| Tempo di risposta (T90)    | 2 min                                                      |
| Classe di protezione       | IP 65                                                      |

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

Batteria al litio da 3,6 V sostituibile

Varianti

| Codice     | Prodotto   | Modello                        |  | Range di temperatura (° C) | Accuratezza (° C)                                          | Sonda di temperatura                          | Classe di protezione |
|------------|------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 22.9738.99 | NANO T1    | Monitoraggio dei trasporti     |  | -40÷+ 85                   | ± 0,4°C tra -20÷+40°C, ±0,5°C oltre.                       | PT100 classe A interno                        | IP 68                |
| 22.9739.99 | NANO T2 FR | Monitoraggio frigo congelatori |  | -85÷+ 105                  | ± 0,3°C tra -20÷+30°C, ±0,5°C oltre.                       | PT100 classe A esterno - cavo in silicone 3 m | IP 65                |
| 22.9741.99 | NANO TH    | Monitoraggio ambientale (HVAC) |  | -30÷+70 - 0÷100 % UR       | ±0,4 tra -20÷+40, ±0,5 oltre/ UR ±3% tra 20÷80%, ±5% oltre | TH digitale interno                           | IP 65                |

Accessori/Correlati

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 23.A007.54 | NANO LINK LAN RICEVITORE<br>NANO LINK LAN RICEVITORE   |
| 23.A007.55 | NANO LINK WIFI RICEVITORE<br>NANO LINK WIFI RICEVITORE |
| 23.A007.56 | NANO RELAY RIPETITORE<br>NANO RELAY RIPETITORE         |