

CL-32

Cod. 22.9820.99

Illuminatore a braccio con piastra di fissaggio magnetico alimentato da USB modello CL-32



Descrizione

Il nuovo sistema di illuminazione a braccio con base magnetica per una completa libertà di posizionamento.

Caratteristiche:

- LED da 2 W con regolazione dell'intensità.
- Flusso luminoso: 200 lm.
- Due livelli di intensità selezionabili.
- Alimentato tramite USB o con batterie ricaricabili per la massima libertà di movimento.
- Fornito con piastra di fissaggio da applicare a materiali non ferrosi.

Dati Tecnici

Sistema di illuminazione	LED, intensità variabile
Diametro bracci (mm)	-
Lunghezza bracci (mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	-
Peso (kg)	-
Alimentazione	12 V DC