



IPP 410eco

Cod. 22.9837.99

Incubatore refrigerato Peltier singolo display con ruote MEMMERT modello IPP 410eco

Descrizione

Grazie alla sofisticata Advanced Peltier Technology il modello **IPPeco** (volume 30 e 55 solo IPP) è l'incubatore refrigerato più efficiente dal punto di vista energetico e allo stesso tempo il più potente del suo genere. **IPPeco** non richiede un compressore, consente di risparmiare spazio prezioso in laboratorio e funziona con una silenziosità e vibrazioni ridotte senza pari. Consente di risparmiare sui costi di esercizio, garantisce la qualità del campione e rende il lavoro in un laboratorio microbiologico notevolmente più efficiente. Le applicazioni comuni sono analisi microbiologiche, determinazione della carica batterica, coltivazione al di sopra e al di sotto della temperatura ambiente, test di invecchiamento accelerato della stabilità della birra o test di durata di conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

Caratteristiche:

- 9 varianti di modello (da 32 a 2140 litri di volume)
- Pannello intuitivo singolo o doppio display.
- doppie porte di serie con acciaio inox completamente coibentato, vetro interno: prevenzione di contaminazioni e cadute o aumenti di temperatura, e allo stesso tempo una visione ottimale del carico sensibile attraverso porte interne in vetro di ampia superficie (porte in acciaio inox di dimensioni 1400/2200 con settore vetro; misure 750, 1060 e 1400 due ante, grandezza 2200 tre ante).
- Circolazione dell'aria con ventole sugli elementi Peltier.
- Costruiti interamente in acciaio inox.
- Parametri facilmente regolabili dal pannello di controllo.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, con possibilità di far partire il tempo al raggiungimento della temperatura.
- Sistema di autodiagnosi.
- Calibrazione su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperature, con allarmi.
- Maniglia a doppio bloccaggio.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Memoria interna (data logger).

Forniti con certificato di calibrazione su 2 punti: +10 e +37° C.

Dati Tecnici

Volume (l)	384
Campo di temperatura (° C)	0÷+70
Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)	±0,7 a 37°C
Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)	±0,1 a 37°C
Ripiani grigliati forniti/max (n.)	2/14
Risoluzione display (° C)	0,1
Dimensioni interne (LxPxH mm)	640x500x1200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	824x655x1720
Peso netto (kg)	157
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/600
Interfacce	Ethernet, USB

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Uniformità: variazionedi temperatura nello spazio (° C)	Precisione: variazionedi temperatura nel tempo (° C)	Ripiani grigliati forniti/max (n.)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso netto (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8299.99	IPP 30	32	±0,8 a 37°C	±0,3 a 37°C	1/3	400x250x320	585x524x707	40	230/50/160
22.8301.99	IPP 55	53	±0,8 a 37°C	±0,3 a 37°C	1/4	400x330x400	585x604x787	51	230/50/275
22.9834.99	IPP 110eco	108	±0,4 a 37°C	±0,1 a 37°C	2/5	560x400x480	745x555x864	78	230/50/650
22.9835.99	IPP 260eco	256	±0,2 a 37°C	±0,1 a 37°C	2/9	640x500x800	824x655x1183	114	230/50/620
22.9837.99	IPP 410eco	384	±0,7 a 37°C	±0,1 a 37°C	2/14	640x500x1200	824x655x1720	157	230/50/600
22.9838.99	IPP 750eco	749	±0,2 a 37°C	±0,1 a 37°C	2/14	1040x600x1200	1224x1005x1720	230	230/50/1200
22.9839.99	IPP 1060eco	1060	±0,2 a 37°C	±0,1 a 37°C	2/14	1040x850x1200	1224x1005x1720	255	230/50/1600
22.9840.99	IPP 1400eco	1360	-	-	4/28	1250x750x1450	1435x905x1913	450	230/50/1600
22.9841.99	IPP 2200eco	2140	-	-	6/42	1972x750x1450	2157x905x1913	493	230/50/1800

Accessori/Correlati

23.A010.46	IPP410ecoF0 F0 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato sinistro centro/centro, per IPP 410eco
23.A010.47	IPP410ecoF1 F1 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato sinistro centro/parte superiore, perIPP 410eco

23.A010.48	IPP410ecoF2 F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato destro centro/centro, per IPP 410eco
23.A010.49	IPP410ecoF3 F3 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato destro centro/parte superiore, per IPP 410eco
23.A010.24	IPP410ecoR3 Presà interna per IPP410eco
23.A007.31	IPP410ecoF4 Foro d'ingresso diametro 23 mm per IPP410eco