

IPP30R3

Cod. 23.A010.27

Presa interna per IPP30



Descrizione

Caratteristiche:

- Presa ordinabile solo con range di temperatura limitato - max. 60 °C
- portata 230V/2
- 2A/500W
- disattivabile con l'interruttore On/Off
- non commutabile singolarmente
- tenuta di umidità IP68

(richiede opzione A8 a pagamento)

Dati Tecnici

Accessori/Correlati

23.A010.33	IPP30F0 F0 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato sinistro centro/centro, per IPP 30
23.A010.34	IPP30F1 F1 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato sinistro centro/parte superiore, per IPP 30
23.A010.35	IPP30F2 F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato destro centro/centro, per IPP 30

23.A010.36	IPP30F3 F3 Foro d'ingresso diametro 23 mm sul lato destro centro/parte superiore, per IPP 30
23.A010.64	IPP30E28884 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per IPP30