

ICO50K7

Cod. 23.A011.10

Modulo K7 per ICO50



Descrizione

Caratteristiche:

Controllo attivo di umidificazione e deumidificazione nel campo 40-97%rh tramite microprocessore, con indicazione digitale e autodiagnosi per assicurare un rapido raggiungimento dell'umidità impostata, tempi di ripristino molto brevi e per eliminare la formazione della condensa. Umidità alimentata con acqua distillata da un contenitore esterno mediante pompa auto innescante. Blocco integrale dei batteri mediante generatore di vapore, deumidificazione con filtro sterile. Può essere ordinato solo con un nuovo incubatore.

(combinazione degli accessori K7 e F7 per ICO50 non è possibile).

Dati Tecnici