

DENSIMETRI A.S.T.M.

Cod. 02.2550.83



Densimetro scala 0.750/0.800 ASTM 314-H82 zavorra piombo senza termometro

Descrizione

Densimetri per peso specifico secondo le norme A.S.T.M. 314H-82 tarati a 15°C.

- precisione divisione scala ± 1
- lunghezza 330 mm
- senza termometro

Dati Tecnici

Scala (kg/m3)	0,750÷0,800
ASTM	314H

Varianti

Codice	Prodotto	Scala (kg/m3)	ASTM
02.2550.81	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,650÷0,700	312H
02.2550.82	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,700÷0,750	313H
02.2550.83	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,750÷0,800	314H
02.2550.84	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,800÷0,850	315H
02.2550.85	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,850÷0,900	316H
02.2550.86	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,900÷0,950	317H

02.2550.87	DENSIMETRI A.S.T.M.	0,950÷1,000	318H
02.2550.88	DENSIMETRI A.S.T.M.	1,000÷1,050	319H
02.2550.33	DDENSIMETRI A.S.T.M.	1,050÷1,100	320H