

L3/11/B510

Cod. 22.A001.07

Forno a muffola con controller B510 1100 °C modello L3/11/B510



Descrizione

I forni a muffola Serie L sono stati testati per l'uso quotidiano in laboratorio. Questi modelli si distinguono per la loro eccellente fattura, il design avanzato e accattivante e l'alto livello di affidabilità. I forni a muffola sono dotati di una porta ribaltabile.

Caratteristiche principali:

- Temperatura massima 1100°C
- Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei forni a muffola L 24/11) offre un'ottimale uniformità della temperatura
- Termocoppia di tipo N
- Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione e facili da sostituire
- Porta ribaltabile che può fungere da piano di lavoro
- Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta
- Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore del forno
- Controller B510 con operatività touch (5 programmi da 4 segmenti ciascuno)

Dotazioni aggiuntive (da richiedere):

- Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore (non per L 15)
- Limitatore di sovra temperatura con temperatura di spegnimento regolabile su una temperatura limite per proteggere il forno e la carica
- Collegamento del gas inerte per il lavaggio con gas di processo non infiammabili (non disponibile in combinazione con camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore), non a tenuta di gas
- Sistema di gasaggio manuale o automatico
- Passaggio per termocoppia nella parete posteriore o nella porta del forno
- Telai di caricamento con vassoi chiusi o forati per la carica del forno su più livelli incl. supporto per l'inserimento / rimuovere i vassoi fino a max. temperatura di 800 $\frac{1}{2}$ °C e max. peso di carico per ogni livello di 2 kg per L 9/11 e 3 kg per L 15/11

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	1050
Temperatura massima (° C)	1100
Volume (l)	3
Dimensioni interne (LxPxH mm)	160x140x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	385x390x405
Peso (kg)	20
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/-

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.A001.07	L3/11/B510	3	160x140x100	385x390x405	20
22.A001.08	L5/11/B510	5	200x170x130	440x470x520	35
22.A001.09	L9/11/B510	9	230x240x170	480x550x570	45
22.A001.10	L15/11/B510	15	230x340x170	480x650x570	55