

L5/11/B510

Cod. 22.A001.08

Forno a muffola con controller B510 1100°C modello L5/11/B510



Descrizione

I forni a muffola Serie L sono stati testati per l'uso quotidiano in laboratorio. Questi modelli si distinguono per la loro eccellente fattura, il design avanzato e accattivante e l'alto livello di affidabilità. I forni a muffola sono dotati di una porta ribaltabile.

Caratteristiche principali:

- Temperatura massima 1100°C
- Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei forni a muffola L 24/11) offre un'ottimale uniformità della temperatura
- Termocoppia di tipo N
- Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione e facili da sostituire
- Porta ribaltabile che può fungere da piano di lavoro
- Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta
- Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore del forno
- Controller B510 con operatività touch (5 programmi da 4 segmenti ciascuno)

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	1050
Temperatura massima (° C)	1100
Volume (l)	5
Dimensioni interne (LxPxH mm)	200x170x130
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	440x470x520
Peso (kg)	35

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220/50-60/-

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni (LxPxH mm)	interne	Dimensioni (LxPxH mm)	esterne	Peso (kg)
22.A001.07	L3/11/B510	3	160x140x100		385x390x405		20
22.A001.08	L5/11/B510	5	200x170x130		440x470x520		35
22.A001.09	L9/11/B510	9	230x240x170		480x550x570		45
22.A001.10	L15/11/B510	15	230x340x170		480x650x570		55