

XA 82/220.5Y.A

Cod. 22.A001.19

Bilancia analitica portata 82/220 g, divisione 0,01/0,1 mg RADWAG modello XA 82/220.5Y.A serie ELLIPSIS



Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA 5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

Dati Tecnici

Portata (g)	82/220
Divisione (mg)	0,01/0,1
Intervallo verifica bilancia (mg)	1
Ripetibilità (mg)	0,06
Linearità (mg)	±0,06/0,2
Calibrazione	interna (automatica)
Display	10" Touchscreen
Dimensione piatto (Ø mm)	90 + 85 (opzione)
Dimensione camera pesata (LxPxH mm)	170x200x220
Dimensione (LxPxH mm)	435 x 855 x 540
Peso (kg)	14,7
Interfacce	USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax
Temperatura di lavoro (° C)	+10÷+40
Umidità relativa (%)	20÷80

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Divisione (mg)	Ripetibilità (mg)	Linearità (mg)
22.A001.13	XA 52.5Y.A	52	0,01	0,01	±0,03
22.A001.14	XA 110.5Y.A	110	0,01	0,02	±0,06
22.A001.15	XA 210.5Y.A	210	0,01	0,025	±0,1
22.A001.19	XA 82/220.5Y.A	82/220	0,01/0,1	0,06	±0,06/0,2

Accessori/Correlati

23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
------------	---