

XA 21.5Y.M.A

Cod. 22.A001.25

Microbilancia portata 21 g, divisione μg 1 RADWAG modello XA 21.5Y.M.A serie ELLIPSIS, camera pesata apertura automatica



Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA/Y5.M.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Ionizzatore antistatico integrato.
- Livellamento automatico.
- Camera di pesata ad apertura automatica.
- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione; Conteggio pezzi; Controllo del peso, in un range minimo e massimo; Dosaggi; Pesata in percentuale; Misure di densità; Pesata di animali; Formulazioni; Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche come da brochure

Dati Tecnici

Portata (g)	21
Divisione (µg)	1
Intervallo verifica bilancia (mg)	1
Linearità (µg)	±9
Calibrazione	interna (automatica)
Display	10" Touchscreen
Dimensione piatto (Ø mm)	30
Dimensione camera pesata (LxPxH mm)	199x170x217
Dimensione (LxPxH mm)	435 x 855 x 540
Peso (kg)	14,7
Interfacce	USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax
Temperatura di lavoro (° C)	+10÷+40
Umidità relativa (%)	20÷80

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Divisione (µg)	Linearità (µg)
22.A001.24	XA 6.5Y.M.A	6,1	1	±7
22.A001.25	XA 21.5Y.M.A	21	1	±9
22.A001.26	XA 52.5Y.M.A	52	5	±20

Accessori/Correlati

23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
------------	---