

724

Cod. 22.A001.63

Agitatore a rulli per bottiglie modello 724



Descrizione

L'agitatore a rulli per bottiglie modello 724 , e' adatto per mantenere in rotazione fino a 6 flaconi e bottiglie da 86 H.175 mm.

Caratteristiche principali:

- Provvisto di 4 rulli antiscivolo da 30 mm in cloruro di polivinile.
- Regolazione elettronica stabilizzata delle rotazioni fino a 80 giri/minuto.
- Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato mediante timer 0-99 ore.
- Può contenere nr. 1 bottiglia da litri 5 -nr. 2 bottiglie da litri 2 - nr. 2 bottiglie da litri 1 - nr. 6 bottiglie da 500 ml.
- Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacida.
- Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	5÷80
Numero rulli	4
Lunghezza rulli (mm)	360
Oscillazioni al min (n.)	-
Ampiezza oscillazioni (mm)	-
Portata max (kg)	6
Timer (min)	0÷99

Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	300x480x250
Peso (kg)	20
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / 50 / 40