



MICROTRON® MB 950G

Cod. 22.A002.69

Omogeneizzatore a lame rotanti KINEMATICA modello MICROTRON® MB 950G

Descrizione

L'omogeneizzatore a lame rotanti MICROTRON® MB 950G è particolarmente adatto per la miscelazione intensiva, la dispersione, l'omogeneizzazione, l'emulsione e anche la frantumazione di materiali facili da tagliare allo stato secco. Facile maneggiabilità, elevata sicurezza dell'utilizzatore ed efficienza sono la garanzia per risultati di macinazione di successo.

Caratteristiche principali:

- Regolazione fluida della velocità di rotazione con interruttore on/off integrato
- Regolazione della velocità di rotazione con compensazione del carico
- Commutazione dell'accessorio di miscelazione e del coperchio di protezione senza attrezzi
- Funzionamento possibile solo con coperchio di sicurezza e coperchio in posizione
- Varietà di design dei contenitori dei campioni
- Attacco rapido antivibrante
- Motore molto silenzioso con raffreddamento a ventilazione integrato
- Protezione integrata dal carico, dal calore e dal blocco

Sono disponibili diversi contenitori di vetro da avvitare al gruppo lame MB 550 (serie MBA ordinabili a parte come accessori) e calotte di protezione (indispensabili per il funzionamento con il contenitore di miscelazione MBA).

Dati Tecnici

Materiale contenitore	vetro borosilicato
Volume (ml)	125,250,500,1000
Velocità (rpm)	1000÷14000
Posizioni interruttore	Accensione, regolazione continua, spegnimento

Timer	-
Dimensioni (ØxH mm)	190x245
Peso (kg)	4,4
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/950
Classe di protezione	IP 20
Temperatura di esercizio (° C)	0÷40

Accessori/Correlati

23.9116.99	MBA 125 MBA 125 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro borosilicato ml 125
23.9117.99	MBA 250 MBA 250 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 250
23.9124.99	MBA 500 MBA 500 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 500
23.9125.99	MBA 1000 MBA 1000 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro ml 1000
23.9118.99	MBH 125 MBH 125 Schermi di sicurezza per MBA 125
23.9119.99	MBH 250 MBH 250 Schermo di sicurezza per MBA 250
23.9126.99	MBH 500 MBH 500 Schermo di sicurezza per MBA 500
23.9127.99	MBH 1000 MBH 1000 Schermo di sicurezza per MBA 1000