

QUICKSEAL

Cod. 22.A002.76

Termosigillatrice modello QUICKSEAL



Descrizione

La termosigillatrice QuickSeal dotata di materiale di alta qualità fa rendere la sigillatura più affidabile e ha indicatori di stato sia luminosi che acustici per mantenere il personale allertato.

Per evitare rammollimenti o bruciature, la macchina QuickSeal taglia automaticamente l'elettricità dalla resistenza, spegnendo il calore.

Il portarotolo può essere installato anche a parete

Dati Tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Peso (kg) | 7,5 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50-60/100 |
| Dimensione (LxPxH mm) | 400 x 370 x 440 |