

KH 220-O

Cod. 22.A003.10

Data logger per temperatura, umidità relativa, illuminamento e segnali elettrici
KIMO serie 220 modello KH 220-O



Descrizione

Datalogger per temperatura, umidità relativa, illuminamento e segnali elettrici KH220-O

Caratteristiche:

- Sensori interni (da -20 a 70 °C, da 5 a 95% UR, da 0 a 10000 lux).
- Protezione IP40, con attacco magnetico.
- 1 ingresso canale esterno per sonde di temperatura, temperatura e umidità, corrente, tensione, impulsi, e sensore di pressione per liquidi.
- Capacità di memoria 1.000.000 di punti.

Ideale per i seguenti ambienti:

- Alimentare.
- Farmaceutico e chimico.
- Didattico.
- Laboratori.
- Ospedaliero.

Da richiedere a parte sonde e cavi di misura (consultare pdf allegato)

Dati Tecnici

| | |
|--|----------------------------|
| Temperatura di lavoro (° C) | -20 ÷ +70 |
| Temperatura di stoccaggio (° C) | -20 ÷ +50 |
| Risoluzione | 0.1 °C/ 0.1 °F |
| Classe di protezione | IP 20 |
| Display | LCD 2 linee |
| Dimensione (LxPxH mm) | 93,2x65,2x30,5 |
| Peso (g) | 115 |
| Alimentazione | 1 batteria AA lithium 3.6V |
