

GW1245-S0-100

Cod. 22.A003.48

Lavavetreria SMEG da 45 cm modello GW2145 gamma CONCEPT



Descrizione

Lavavetreria SMEG da 45 cm modello GW2145 gamma CONCEPT

Caratteristiche:

- interfaccia utente touch on glass con ampio display grafico a colori, visualizzazione contemporanea su tre livelli autonomi dei parametri di funzionamento (programma, stato avanzamento, temperatura/tempo residuo/Ao/dosaggio peristaltiche, ecc.)
- fascia del frontalino display in vetro con display LCD e porta USB frontale per la connettività
- dotata di sistema di comunicazione visivo e acustico dell'operatività e degli allarmi
- programmi disponibili: 20 preimpostati 20 custom 1 per il service
- controllo elettronico a microprocessore dotato di 3 livelli di sicurezza per la modifica e la regolazione dei parametri
- memoria interna per la registrazione dei cicli di lavaggio e di parametri e allarmi
- dotata di software di connessione e monitoraggio cicli e parametri
- predisposizione per collegamento Wi-Fi e Bluetooth
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- n. 2 livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- asciugatura termodinamica attiva
- pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido
- possibilità di installare 1 pompa peristaltica addizionale
- addolcitore incorporato ad alta efficienza a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- comunicazione a display dello stato di avanzamento del ciclo in corso
- possibilità di raffreddare l'acqua di scarico fino a 65°C ½
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata, standard
- predisposizione per collegamento ad acqua calda opzionale (art. T4260AC)
- spina Schuko 16 A - 250 V inclusa
- Viene fornita con 2 cestelli di base D-CS1 E D-CS2.

collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 kW max
versione 60Hz disponibile

Dati Tecnici

Fasi programmabili	20 preimpostati + 20 custom + 1 per il service
Display	Digitale a due cifre, a segmenti con spie di controllo
Consumo acqua (l)	40 (massimo)
Pompa di ricircolo (l/min)	200
Rumorosità (dB-A)	50
Dimensioni interne (LxPxH mm)	370 x 480 x 570
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	450 x 620 x 850
Peso (kg)	61
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/3300