

4217

Cod. 09.7632.99

Dosatori manuali per bottiglie CDL capacità 2,5 ÷ 25 ml



Descrizione

Dosatori manuali per bottiglie, completo di 3 adattatori, tubo di aspirazione FEP, tubo di scarico, tappo di chiusura.

Caratteristiche:

- Regolazione rapida e precisa del volume.
- Funzionamento sia per mancini che per destrorsi.
- L'esclusiva guarnizione di tenuta elimina il rigonfiamento e il congelamento del pistone.
- Il principio dello spostamento positivo: il pistone a tenuta stagna pulisce sempre completamente le pareti del cilindro di vetro.
- Il manicotto di plastica trasparente protegge l'utente da tagli e spruzzi in caso di rottura del bicchiere.
- Design modulare e un servizio di ricambi esemplare per una durata prolungata
- Realizzato con materiali di alta qualità e di lunga durata.
- Le parti del dosatore che entrano in contatto con il liquido sono: PTFE, PFA, vetro borosilicato, platino-iridio, vetro, platino-iridio, FEP, ETFE e PVDF.
- La maggior parte dei liquidi che non attaccano questi materiali possono essere erogati.
- Prodotto secondo le norme ISO 9001.
- Vengono forniti tre adattatori in PP per i formati di bottiglia più comuni.
- Completamente autoclavabile a 121°C

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2,5÷25
Divisione (ml)	0,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)
09.7631.99	4216	1÷10	0,2
09.7632.99	4217	2,5÷25	0,5
09.7633.99	4218	5÷50	1