

# 4218

Cod. 09.7633.99

Dosatori manuali per bottiglie CDL capacità 5 ÷ 50 ml



## Descrizione

Dosatori manuali per bottiglie, completo di 3 adattatori, tubo di aspirazione FEP, tubo di scarico, tappo di chiusura.

Caratteristiche:

- Regolazione rapida e precisa del volume.
- Funzionamento sia per mancini che per destrorsi.
- L'esclusiva guarnizione di tenuta elimina il rigonfiamento e il congelamento del pistone.
- Il principio dello spostamento positivo: il pistone a tenuta stagna pulisce sempre completamente le pareti del cilindro di vetro.
- Il manicotto di plastica trasparente protegge l'utente da tagli e spruzzi in caso di rottura del bicchiere.
- Design modulare e un servizio di ricambi esemplare per una durata prolungata
- Realizzato con materiali di alta qualità e di lunga durata.
- Le parti del dosatore che entrano in contatto con il liquido sono: PTFE, PFA, vetro borosilicato, platino-iridio, vetro, platino-iridio, FEP, ETFE e PVDF.
- La maggior parte dei liquidi che non attaccano questi materiali possono essere erogati.
- Prodotto secondo le norme ISO 9001.
- Vengono forniti tre adattatori in PP per i formati di bottiglia più comuni.
- Completamente autoclavabile a 121°C

## Dati Tecnici

|                |      |
|----------------|------|
| Capacità (ml)  | 5÷50 |
| Divisione (ml) | 1    |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|------------|----------|---------------|----------------|
| 09.7631.99 | 4216     | 1÷10          | 0,2            |
| 09.7632.99 | 4217     | 2,5÷25        | 0,5            |
| 09.7633.99 | 4218     | 5÷50          | 1              |