

MFL-8P

Cod. 23.A025.83

MODULO DI LAVAGGIO A 8 POSIZIONI



Descrizione

Caratteristiche:

- Studiato per il lavaggio ad iniezione di vetreria a collo stretto
- Diametro massimo vetreria ospitabile: Ø 120 mm
- Dotato dei seguenti ugelli: n° 1/2 8 ugelli Ø 6 mm H 170 mm completi di supporto (cod. U6170)
- Ingombro: 1/2 carrello base cod. CFL-S/CFL-I
- Riposizionabile su livello superiore o inferiore, sia sul lato destro che sul lato sinistro
- Può ospitare bottiglie da 1000 ml di capacità in entrambi i livelli di lavaggio contemporaneamente
- Realizzato in acciaio inox

Dati Tecnici