

MFL-20P

Cod. 23.A025.84

MODULO DI LAVAGGIO A 20 POSIZIONI



Descrizione

Caratteristiche:

- Studiato per il lavaggio ad iniezione di vetreria a collo stretto di piccole-medie dimensioni
- Diametro massimo vetreria ospitabile: Ø 74 mm su 18 posizioni e Ø 52 mm sulle 2 posizioni del condotto centrale
- Dotato dei seguenti ugelli: $n^{\circ} \frac{1}{2}$ 9 ugelli Ø 3 mm H 110 mm completi di supporto (cod. U3110), $n^{\circ} \frac{1}{2}$ 9 ugelli Ø 4 mm H 140 mm (cod. U4140) completi di supporto e molla, $n^{\circ} \frac{1}{2}$ 2 ugelli Ø 4 mm H 140 mm (cod. U4140) completi di supporto ribassato
- Ingombro: 1/2 carrello base cod. CFL-S/CFL-I
- Riposizionabile su livello superiore o inferiore, sia sul lato destro che sul lato sinistro
- Realizzato in acciaio inox

Dati Tecnici