

CN-6

Cod. 22.7910.92

Visore a cabina senza lampade VILBER LOURMAT modello CN-6



Descrizione

Compatto, leggero, versatile ed economico, ideale per analisi in fluorescenza.

Grande capacità.

Ampia tendina in gomma nera per un facile accesso all'interno.

Schermo anti-UV per la protezione dell'utilizzatore.

E' fornito senza lampade, permettendo differenti possibilità di illuminazione; può accogliere una o due lampade UV manuali con filtro della serie VL-6 (vedi sezione: lampade UV a singola lunghezza d'onda) alle 3 lunghezze d'onda di: 254, 312 e 365 nm.

Dati Tecnici

Dimensioni esterne (LxPxH mm)	308x280x310
Peso (kg)	-
Sistema irraggiamento UV	non fornito