

LAVAPIPETTE AUTOMATICO

Cod. 06.0215.00

LAVAPIPETTE AUTOMATICO MAXI H 990 MM PE/PP



Descrizione

Sistemi automatici di alta qualità e grande velocità, realizzati in polietilene e polipropilene.

Risolvono il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si faccia uso di prodotti radioattivi, corrosivi o tossici.

Il sistema di svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua. Il fondo in polietilene elastico elimina il rischio di rottura delle pipette. Il bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissaggio per il portagomma. Si può usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetrerie contemporaneamente.

Il modello 215 può lavare pipette da 100 ml o burette di Mohr.

Combinazione suggerita per il lavaggio:

Pipette	Burette
1x 06.0217.00	1x 06.0215.00
2x06.0222.00	2x 06.0219.00
1x06.0221.00	2x 06.1219.00
1x 06.0218.00	

Dati Tecnici

Modello	215
Dimensioni (ØxH mm)	170 x 990

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Modello
06.0215.00	LAVAPIPETTE AUTOMATICO	215	170 x 990
06.0217.00	LAVAPIPETTE	170 x 734	217