

# PESAFILTRI IN POLIPROPILENE

Cod. 06.0340.00

PESAFILTRO Ø 30 X 48 MM PP



## Descrizione

Pesafiltri in polipropilene, leggeri, autoclavabili e riutilizzabili. Riducono le correzioni dovute alla tara nelle pesate di precisione. Completati di coperchio a pressione a tenuta d'aria.

Ottima resistenza agli acidi.

Il bordo superiore può essere schiacciato per facilitare il versamento dei liquidi.

Nota: togliere il coperchio prima dell'autoclavaggio.

## Dati Tecnici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacità (ml)       | 23      |
| Dimensioni (ØxH mm) | 30 x 48 |
| Tara massima (g)    | 8       |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                    | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Tara massima (g) |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 06.0340.00 | PESAFILTRI<br>POLIPROPILENE | IN 23         | 30 x 48             | 8                |

|            |                   |     |          |    |
|------------|-------------------|-----|----------|----|
| 06.0342.00 | PESAFILTRI ml 20  | 20  | 40 x 29  | 8  |
| 06.0343.00 | PESAFILTRI ml 60  | 60  | 40 x 69  | 14 |
| 06.0345.00 | PESAFILTRI ml 30  | 30  | 49 x 29  | 10 |
| 06.0346.00 | PESAFILTRI ml 50  | 50  | 59 x 34  | 18 |
| 06.0347.00 | PESAFILTRI ml 190 | 190 | 59 x 88  | 28 |
| 06.0348.00 | PESAFILTRI ml 360 | 360 | 70 x 118 | 40 |