


N 026.1.2 AN.18

Cod. 22.5885.53

Pompa da vuoto a membrana KNF modello N 026.1.2 AN 18



Descrizione

serie STANDARD

Pompe per trasportare, generare vuoto e comprimere aria, gas e vapori neutri o poco aggressivi.

Permettono i seguenti vantaggi: aria esente da olio al 100%, alta tenuta di gas, esenti da manutenzione, semplicità d' uso.

Materiali a contatto con i gas

Testata: Alluminio; Membrana: Neoprene; Valvole: Acciaio inox

Trovano applicazione nell' essiccazione sottovuoto, con stufe da vuoto, essiccazione di gel, filtrazioni, distillazioni ed evaporazioni, sistemi di estrazioni .

Dati Tecnici

Vuoto massimo (mBar ass.)	100
Pressione massima (Bar rel.)	2
Portata (NI/min)	39
Attacchi pneumatici per tubo DI (mm)	9
Classe di protezione	IP 20
Dimensioni (LxPxH mm)	243x185x192

Peso (kg)	5,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/170

Varianti

Codice	Prodotto	Vuoto massimo (mBar ass.)	Pressione massima (Bar rel.)	Portata (NI/min)	Attacchi pneumaticiper tubo DI (mm)	Dimensioni (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/ Consumo (V/Hz/W)
22.5845.53	N 022 AN.18	100	4	15	6	203x145x194	4	230/50/100
22.5890.53	N 026.3 AN.18	20	9	22	9	243x185x192	5,8	230/50/170
22.5885.53	N 026.1.2 AN.18	100	2	39	9	243x185x192	5,8	230/50/170
22.5880.53	N 035 AN.18	100	4	30	9	265x143x254	8,2	230/50/220
22.5875.53	N 035.3 AN.18	13	-	30	9	294x250x222	11,3	230/50/300
22.5870.53	N 035.1.2 AN.18	100	4	55	9	321x250x222	11,3	230/50/300

Accessori/Correlati

23.4192.53	07.010 Filtro silenziatore da 1/8".
23.4193.53	07.015 Filtro silenziatore da 1/4".
23.4196.53	000354 Valvola di regolazione vuoto con vacuometro (lato aspirazione).
23.4197.53	000482 Valvola di regolazione pressione con manometro (lato mandata)