

RV8

Cod. 22.6085.04



Pompa da vuoto ad olio EDWARDS modello RV8

Descrizione

BOC EDWARDS serie RV

Pompe da vuoto rotative con la possibilità di selezionare due modi operativi: Modo Alte Prestazioni e Modo Alto Vuoto.

La doppia modalità permette all'utente di configurare facilmente l'unità a pompare carichi di gas molto alti ed anche a raggiungere un vuoto eccellente.

In entrambi i casi, con o senza gas ballast, le pompe RV hanno la capacità di raggiungere ottimi valori di vuoto finale.

Silenziosissime: solo 48 dB. Flangiatura Inlet/Outlet NW25.

Prima carica d'olio in dotazione. Cavo di alimentazione elettrica escluso.

Dati Tecnici

Portata (m3/h)	9,7
Vuoto limite (Gas ballast chiuso -mBar)	2x10 ⁻³
Massimo vapore acqueo pompato (kg/h)	0,22
Carica olio massima (l)	0,75
Classe di protezione	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	158x470x261
Peso (kg)	26

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220/60/450

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (m3/h)	Vuoto (Gas chiuso	limite ballast -mBar)	Carica massima (l)	olio	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/C onsumo (V/Hz/W)
22.6080.04	RV5	5,8	2 x10-3		0,7		158x430x221	21,5	220/60/250
22.6085.04	RV8	9,7	2x10-3		0,75		158x470x261	26	220/60/450
22.6090.04	RV12	12,4	2x10-3		1,0		158x490x261	26,3	220/60/450

Accessori/Correlati

23.4230.04	A50508000 Cavo di alimentazione elettrica senza spina da 2 mt.
23.4235.04	A46226000 Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.
23.4240.04	A46229000 Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.
23.4245.04	5PA-10-000 Kit di connessione composto da "O ring", morsetto e portagomme NW25.