

# RV12

Cod. 22.6090.04



Pompa da vuoto ad olio EDWARDS modello RV12

## Descrizione

BOC EDWARDS serie RV

Pompe da vuoto rotative con la possibilità di selezionare due modi operativi: Modo Alte Prestazioni e Modo Alto Vuoto.

La doppia modalità permette all'utente di configurare facilmente l'unità a pompare carichi di gas molto alti ed anche a raggiungere un vuoto eccellente.

In entrambi i casi, con o senza gas ballast, le pompe RV hanno la capacità di raggiungere ottimi valori di vuoto finale.

Silenziosissime: solo 48 dB. Flangitura Inlet/Outlet NW25.

Prima carica d'olio in dotazione. Cavo di alimentazione elettrica escluso.

La pompa da vuoto modello E-LAB 2 incorpora tutti i componenti necessari alle esigenze tipiche dei laboratori chimici, sia nelle applicazioni che presentano grande quantità di vapori, sia nella preparazione dei campioni.

Permette un funzionamento continuo in presenza di acqua e solventi.

## Dati Tecnici

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Portata (m3/h)                          | 12,4               |
| Vuoto limite (Gas ballast chiuso -mBar) | 2x10 <sup>-3</sup> |
| Massimo vapore acqueo pompato (kg/h)    | 0,22               |
| Carica olio massima (l)                 | 1,0                |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Classe di protezione           | -           |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 158x490x261 |
| Peso (kg)                      | 26,3        |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/60/450  |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Portata (m3/h) | Vuoto (Gas chiuso -mBar) | limite ballast | Carica massima (l) | olio | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.6080.04 | RV5      | 5,8            | 2 x10-3                  |                | 0,7                |      | 158x430x221                   | 21,5      | 220/60/250                     |
| 22.6085.04 | RV8      | 9,7            | 2x10-3                   |                | 0,75               |      | 158x470x261                   | 26        | 220/60/450                     |
| 22.6090.04 | RV12     | 12,4           | 2x10-3                   |                | 1,0                |      | 158x490x261                   | 26,3      | 220/60/450                     |

Accessori/Correlati

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.4230.04 | A50508000<br>Cavo di alimentazione elettrica senza spina da 2 mt.                  |
| 23.4235.04 | A46226000<br>Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.             |
| 23.4240.04 | A46229000<br>Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.             |
| 23.4245.04 | 5PA-10-000<br>Kit di connessione composto da "O ring", morsetto e portagomme NW25. |