



DOSATORI FORTUNA POLIFIX

Cod. 09.0330.17

Dosatore manuale FORTUNA POLIFIX 2-10 ml

Descrizione

Il dosatore Polifix può essere usato per il dosaggio di soluzioni acquose e acidi a bassa concentrazione (non è adatto ad essere utilizzato con solventi).

Caratteristiche:

- Completo di tubo di erogazione e 2 adattatori in PP GL 40 e 45
- Volume e graduazione/dimensione dei due modelli: 2 -10 ml e 10 - 50 ml
- Pistone erogatore: Pistone in vetro
- certificato accuratezza : DE-M
- Utilizzo: dispenser per bottiglia
- Adatto per: tutti i liquidi che non attaccano il PP
- Autoclavabilità: a 121°C
- Procedura di dosaggio: visibile
- Precisione: più piccola $\pm 0,6\%$
- Coefficiente di Variazione: minore $\pm 0,2\%$
- Materiali: in vetro, PP, molla in metallo

Dati Tecnici

Capacità (ml)

2÷10

Varianti

Codice

Prodotto

Capacità (ml)

09.0330.17	DOSATORI FORTUNA POLIFIX	2÷10
09.0330.45	DOSATORI FORTUNA POLIFIX	10÷50