



# DOSATORI FORTUNA POLIFIX

Cod. 09.0330.45

Dosatore manuale FORTUNA POLIFIX 10-50 ml

### **Descrizione**

Il dosatore Polifix può essere usato per il dosaggio di soluzioni acquose e acidi a bassa concentrazione (non è adatto ad essere utilizzato con solventi).

#### Caratteristiche:

- Completo di tubo di erogazione e 2 adattatori in PP GL 40 e 45
- Volume e graduazione/dimensione dei due modelli: 2 -10 ml e 10 50 ml
- Pistone erogatore: Pistone in vetro
- certificato accuratezza : DE-M
- Utilizzo: dispenser per bottiglia
- · Adatto per: tutti i liquidi che non attaccano il PP
- Autoclavabilità: a 121°C
- Cilindro erogatore: in vetro
- Procedura di dosaggio: visibile
- Precisione: più piccola /- 0,6 %
- $\bullet$  Coefficiente di Variazione: minore /- 0,2 %
- Materiali: in vetro, PP, molla in metallo

## **Dati Tecnici**

**Capacità (ml)** 10÷50

#### **Varianti**



Codice	Prodotto	Capacità (ml)
09.0330.17	DOSATORI FORTUNA POLIFIX	2÷10
09.0330.45	DOSATORI FORTUNA POLIFIX	10÷50