

PS-F 200

Cod. 22.7352.33



Termosigillatrice modello PS-F 200

Descrizione

Le termosigillatrici serie PS-F chiudono e sigillano ermeticamente tutti i sacchetti e le buste in polietilene, cartone, polipropilene e PVC con spessori fino a 150 micron.

Sono sempre pronte all'uso, basta posizionare il sacchetto, premere la manopola e aspettare che si spenga la spia che indica che la saldatura è terminata.

Il tempo di saldatura è regolabile in funzione dello spessore della plastica: mediamente 2 secondi.

Dati Tecnici

Lunghezza barre saldanti (mm)	200
Larghezza saldature (mm)	2,5
Spessore massimo film saldabile	150 µm x 2
Dimensioni (LxPxH mm)	320x80x150
Peso (kg)	2,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/400

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza barre saldanti (mm)	Spessore massimo film saldabile	Dimensioni(LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
--------	----------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------	--------------------------------

22.7352.33	PS-F 200	200	150 µm x 2	320x80x150	2,6	230/50/400
22.7353.33	PS-F 300	300	150 micron x 2	450x80x150	4,3	230/50/450
22.7354.33	PS-F 400	400	150 micron x 2	560x80x180	5,4	230/50/600