

PS-F 400

Cod. 22.7354.33

Termosigillatrice modello PS-F 400



Descrizione

PS-F

Le termosigillatrici serie PS-F chiudono e sigillano ermeticamente tutti i sacchetti e le buste in polietilene, cartene, polipropilene e PVC con spessori fino a 150 micron.

Sono sempre pronte a saldare, basta posizionare il sacchetto, premere la manopola e aspettare che si spenga la spia che indica che la saldatura è terminata.

Il tempo di saldatura è regolabile in funzione dello spessore della plastica: mediamente 2 secondi.

Dati Tecnici

Lunghezza barre saldanti (mm)	400
Larghezza saldature (mm)	2,5
Spessore massimo film saldabile	150 micron x 2
Dimensioni (LxPxH mm)	560x80x180
Peso (kg)	5,4
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/600

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza barre saldanti (mm)	Spessore massimo film saldabile	Dimensioni(LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Con sumo (V/Hz/W)
22.7352.33	PS-F 200	200	150 µm x 2	320x80x150	2,6	230/50/400
22.7353.33	PS-F 300	300	150 micron x 2	450x80x150	4,3	230/50/450
22.7354.33	PS-F 400	400	150 micron x 2	560x80x180	5,4	230/50/600