

OTOSCOPIO MINI 3000 A FIBRE OTTICHE

Cod. 11.1830.00

Otoscopio modello mini 3000 con illuminazione a F.O.



Descrizione

Otoscopio tascabile compatto con illuminazione a fibre ottiche distale.

Adotta il manico con batterie del sistema mini 3000.

Caratteristiche:

- Tecnologia alogena XHL xenon.
- Molto luminoso con luce bianca e concentrata per una illuminazione eccellente.
- Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.
- Clip con interruttore integrato accesso / spento. Spegnimento automatico quando aggancia al taschino.

Dati Tecnici