

VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI IN PMP



Cod. 06.0353.00

VASCHETTE COLORAZIONE VETRINI IN PMP

Descrizione

Vaschetta per colorazioni in PMP, Viene corredata di 2 coperchi: uno a chiusura totale ed uno con fessura per l'inserimento del cestello durante le colorazioni. Lo xilene può danneggiare la vaschetta dopo 2 giorni a temperatura ambiente.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxLxH mm)

81x101x70

Accessori/Correlati

06.0354.00	354 Cestello con manico, in polipropilene, per colorazione vetrinia 20 posti.
04.4270.27	03 Cestello portavetrini in acciaio inox, con manico lungo, a 20 posti.