

# VL-215.L

Cod. 22.3865.92

Lampada UV VILBER LOURMAT modello VL-215.L



## Descrizione

Lampada UV elegante e ad alta efficienza, 365 nm tubi 2x15W.

Esterno in alluminio anodizzato. Filtro "long life" progettato per trasmettere specifici raggi ultravioletti e assorbire la maggior parte della luce visibile prodotta dai tubi UV; garantisce la massima trasmissione UV su tutta la superficie.

Il catarifrangente ottico lucido Ondulex®, posto dietro i tubi, riflette il massimo di luce UV all'esterno, garantendo un altissimo rendimento.

Facile da maneggiare; stativi e maniglie ne aumentano la versatilità.

Caratteristiche:

Banda a lunghezza d'onda lunga: UV-A, "black light" o "wood light".

Si estende da 320 a 380 nm con un picco di energia a 365 nm.

Le principali applicazioni sono rivelazione o visualizzazione in fluorescenza, dermatologia.

## Dati Tecnici

|   |             |
|---|-------------|
| Lunghezza d'onda (nm)                                   | 365         |
| Numero di tubi e potenza                                | 2 da 15W    |
| Intensità massima a 15 cm ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ) | 2300        |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)                           | 140x505x100 |

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Peso (kg)</b>        | -      |
| <b>Tubo di ricambio</b> | T-15.L |

---

## Varianti

| <b>Codice</b> | <b>Prodotto</b> | <b>Lunghezza d'onda (nm)</b> | <b>Numero di tubi e potenza</b> | <b>Intensità massima a 15 cm (<math>\mu\text{W}/\text{cm}^2</math>)</b> | <b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b> | <b>Tubo di ricambio</b> |
|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 22.3855.92    | VL-6.L          | 365                          | 1 da 6W                         | 700   | 85x276x60                            | T-6.L                   |
| 22.3865.92    | VL-215.L        | 365                          | 2 da 15W                        | 2300  | 140x505x100                          | T-15.L                  |
| 22.3875.92    | VL-215.M        | 312                          | 2 da 15W                        | 3000  | 140x505x100                          | T-15.M                  |
| 22.3885.92    | VL-6.C          | 254                          | 1 da 6W                         | 710   | 85x276x60                            | T-6.C                   |
| 22.3895.92    | VL-215.C        | 254                          | 2 da 15W                        | 1780  | 140x505x100                          | T-15.C                  |

## Accessori/Correlati

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>23.3240.92</b> | SVL-30<br>Supporto da tavolo, per le serie VL-115/VL-215. |
| <b>23.3126.92</b> | T-15.L<br>Tubo di ricambio UV, 365 nm, 15 W.              |

---