

# VL-215.C

Cod. 22.3895.92

Lampada UV VILBER LOURMAT modello VL-215.C



## Descrizione

Lampada UV elegante e ad alta efficienza, 254 nm 2x15W.

Esterno in alluminio anodizzato. Filtro "long life" progettato per trasmettere specifici raggi ultravioletti e assorbire la maggior parte della luce visibile prodotta dai tubi UV; garantisce la massima trasmissione UV su tutta la superficie.

Il catarifrangente ottico lucido Ondulex®, posto dietro i tubi, riflette il massimo di luce UV all'esterno, garantendo un altissimo rendimento.

Facile da maneggiare; stativi e maniglie ne aumentano la versatilità.

Caratteristiche:

Banda a lunghezza d'onda corta: UV-C.

Si estende da 180 a 280 nm con un picco di energia a 254 nm. Ha un alto potere battericida ed è ideale per applicazioni germicida.

## Dati Tecnici

Lunghezza d'onda (nm)	254
Numero di tubi e potenza	2 da 15W
Intensità massima a 15 cm ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	1780
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	140x505x100
Peso (kg)	-

Tubo di ricambio

T-15.C

## Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza d'onda (nm)	Numero di tubi e potenza	Intensità massima a 15 cm ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Tubo di ricambio
22.3855.92	VL-6.L	365	1 da 6W	700	85x276x60	T-6.L
22.3865.92	VL-215.L	365	2 da 15W	2300	140x505x100	T-15.L
22.3875.92	VL-215.M	312	2 da 15W	3000	140x505x100	T-15.M
22.3885.92	VL-6.C	254	1 da 6W	710	85x276x60	T-6.C
22.3895.92	VL-215.C	254	2 da 15W	1780	140x505x100	T-15.C

## Accessori/Correlati

**23.3240.92** SVL-30  
Supporto da tavolo, per le serie VL-115/VL-215.

**23.3106.92** T-15.C  
Tubo di ricambio UV, 254 nm, 15 W.