

CL-12

Cod. 22.3565.64

Guida a fibre ottiche con bracci di lunghezza 700 mm, diametro 16 mm.



Descrizione

Caratteristiche:

La parte terminale rotonda è adatta a tutte le serie, usando tre viti di bloccaggio.

Diametro dell'anello di fissaggio: 55mm.

Dati Tecnici

Sistema di illuminazione	-
Diametro bracci (mm)	16
Lunghezza bracci (mm)	700
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	- / - / -
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	- / - / -