



DISCOVERY DV 8-50

Cod. 09.1670.45

MICROPIPETTE MULTICANALE DISCOVERY DV 8-50 8 CANALI Volume
min÷max (µl) 5÷50

Descrizione

Nuova serie di micropipette multicanale dalle caratteristiche innovative.

- Modellate per il palmo della mano

Il nuovo meccanismo di pipettaggio rende il lavoro assai preciso e la regolazione, effettuabile con una sola mano, risulta dolcemente progressiva.

• MANIFOLD MULTICANALE di nuova concezione

Sistema brevettato che, oltre a ridurre la forza necessaria per effettuare il pipettaggio e l'aspirazione, riduce notevolmente la forza occorrente per l'inserimento e l'espulsione dei puntali.

I coni della DISCOVERY multicanale sono indipendenti, per cui la forza richiesta per fissare gli 8 o 12 puntali viene distribuita uniformemente e basta la minima pressione per inserirli ed espellerli. Inoltre il movimento dei coni permette di oscillare la micropipetta durante il caricamento.

- Completamente autoclavabili

Completamente autoclavabili a 121°C fino a 20 minuti senza doverle poi ricalibrare.

Si consiglia solamente di verificare l'aspirazione dopo aver autoclavato 10 volte.

- Resistenti agli ultravioletti

I materiali utilizzati, resistenti e duraturi, consentono l'esposizione ai raggi UV, anche intensi

- Doppio sistema di regolazione del volume

L'impostazione del volume si effettua semplicemente ruotando la relativa manopola.

La parte superiore del pulsante di pipettaggio può essere ruotata allo scopo di evitare

variazioni accidentali del volume impostato.

- Universali

L' espulsore è facilmente regolabile per accogliere una grande varietà di puntali fino a 1000 µl
e può essere facilmente rimosso per la pulizia. I distanziatori sono assai resistenti e durevoli.

Dati Tecnici

Numero di canali	8
Volume min÷max (µl)	5÷50

Varianti

Codice	Prodotto	Numero di canali	Volume min÷max (µl)
09.1670.17	DISCOVERY DV 8-10	8	1÷10
09.1680.17	DISCOVERY DV 12-10	12	1÷10
09.1670.45	DISCOVERY DV 8-50	8	5÷50
09.1680.45	DISCOVERY DV 12-50	12	5÷50
09.1670.69	DISCOVERY DV 8-200	8	20÷200
09.1680.69	DISCOVERY DV 12-200	12	20÷200
09.1670.75	DISCOVERY DV 8-300	8	50÷300
09.1680.75	DISCOVERY DV 12-300	12	50÷300