

709/V

Cod. 22.0610.07

Agitatore scuotitore verticale modello 709/V



Descrizione

Agitatore a scuotimento verticale dotato di un piano di lavoro con spostamento verticale di 30 mm, adatto ad ogni tipo di agitazione ed in particolare nelle estrazioni.
 Regolazione elettronica della velocità da 100 a 400 oscillazioni al minuto.
 Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.
 Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.
 Pannello in polycarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.
 Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
 Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1.2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷400
Dimensioni piattaforma (mm)	550x330
Ampiezza oscillazione (mm)	30
Portata massima (kg)	10
Timer (min)	1÷999
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	630x455x665
Peso (kg)	33 (completo di supporto porta imbuto)

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) 220 / 50 / -

Accessori/Correlati

23.0073.07	29850007 Supporto per 4 imbuti separatori da 500, 1000 o 2000 ml.
23.0075.07	29850008 Supporto per 8 imbuti separatori da 100 o 250 ml.
23.0077.07	29810056 CESTELLO UNIVERSALE ACC.INOX C.CURSORI PER BEUTE E BICCHIERI