

GEL-GLASS™ - S7

Cod. 08.1401.00

Elettrodo di pH combinato HAMILTON modello GEL-GLASS in vetro testa a vite S7, senza cavo



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Riempimento a gel senza manutenzione
- senza cavo

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷60
Corpo	Vetro
Elettrolita	Gel
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Ag/AgCl