

GUIDA PER AGITATORI

Cod. 01.0898.09

Guida per agitatori in vetro cono NS 29/32



Descrizione

Guida completa per agitatori ad asta inox o vetro.

Queste guide si fissano su palloni o reattori con cono smerigliato.

La guarnizione centrale in copolimero, PTFE, è autolubrificante. Il sistema di guarnizioni interne permette di regolare il foro interno della guida compatibile con l'albero di agitazione. La velocità max di utilizzo è di 700 giri/min.

E' adatto per palloni a fondo sferico da ml 250 a 2000, cono NS 29/32.

Dati Tecnici