

AB 900/50

Cod. 10.1033.00

Armadio di sicurezza per prodotti chimici SAFETYBOX® modello AB 900/50



Descrizione

Armadio conforme alle norme EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011 .

Caratteristiche tecniche:

- Costruito completamente in acciaio decapato ed elettrozincato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Zoccolo pallettizzato certificato: nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura. Zoccolo eventualmente asportabile.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata.
- 2 scomparti separati, uno per acidi e uno per basi.
- Vasche di fondo con griglie forate che fungono da ripiano, in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido su un lato e in inox AISI 304 sull'altro lato. Capacità di raccolta ca. 6 litri cad. (8 per AB1200/50). Portata kg. 40/100.
- Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- Predisposizione per filtro a carboni attivi granulare Carbox® (mod. F007).
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Fusibili 5x20 F da 500 µA
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

Il modello AB 900/50 può stoccare fino a 30 litri di prodotti.

Il modello AB1200/50 può stoccare fino a 45 litri di prodotti.

Dati Tecnici

Volume interno (l)	212
Dimensioni interne (LxPxH mm)	380 + 380x470x551
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	900x500x720 (620)
Peso (kg)	70
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / 50 / 21
Modello	2 ante con vasca di fondo con griglia forata per comparto, aspiratore e predisposizione per filtro

Varianti

Codice	Prodotto	Volume interno (l)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
10.1033.00	AB 900/50	212	380 + 380x470x551	900x500x720 (620)	70
10.1005.00	AB 1200/50	300	530 + 530x470x551	1200x500x720 (620)	75

Accessori/Correlati

23.0025.00	VS 016 Ripiano inox per AB 900/50. dimensioni (LxPxH, mm): 380x430x30.
23.0029.00	VS020 Ripiano a vaschetta con staffe, in acciaio verniciato antiacido.