


# NYTRAN N 0,45um IN ROTOLO 30cmX3m

Cod. 05.4500.03

MEMBRANE IN NYLON NYTRAN SERIE N DIM.MM.300x3000 0,45µm 1  
ROTOLO



## Descrizione

Le membrane Nytran in nylon di Whatman sono disponibili in due formati: Nytran N, con una carica positiva moderata e Nytran SuPerCharge (SPC), con carica positiva molto elevata.

La membrana Nytran N è ideale per applicazioni che richiedono una carica bassa. Può essere usata per Southern blotting e Northern blotting, così come per trasferimenti di colonie e di placche e per dot blot e slot blot. Nytran N è compatibile con metodi di rilevamento con o senza isotopi.

Garantisce un eccellente rapporto segnale/rumore di fondo. Presenta una elevata simmetria omogeneità e uniformità, pertanto resta distesa senza arricciarsi.

Disponibile anche in formati diversi.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	300x3000
Porosità (µm)	0,45
Confezione	1 rotolo

## Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)
05.4500.02	NYTRAN N IN ROTOLO 30cmX3m	0,2
05.4500.03	NYTRAN N 0,45um IN ROTOLO 30cmX3m	0,45

